




Aufmaßhilfe ClickFilm® schaltbare Sichtschutzfolie

**Ermittlung der Abmessungen für die Verarbeitung
zwischen den Glashalteleisten**



Bei der Aufmaßerstellung von ClickFilm® für die Verarbeitung zwischen den Glashalteleisten ist folgendes zu beachten:

- Messen Sie in der Breite das lichte Glasmaß zwischen den Glashalteleisten – siehe Maß C
- Messen Sie in der Höhe das lichte Glasmaß zwischen den Glashalteleisten – siehe Maß D

